

Introduktion

Alla CPWplus-vågar levereras med adapter.
Viktvisning i gram, pounds eller ounce.
Den bakgrundsbelysta displayen är mycket
lättavläst och den rostfria plattformen är
enkel att rengöra.

Placera alltid vågen på ett stabilt underlag
innan vägning.

Om "nnnnnn" visas i displayen är vågen
överlastad, avlasta vågen.

Se den fullständiga manualen för
inställningar.

1års garanti

On/Off	Slå av eller på vågen
Unit	Viktvisning – Gram, oz eller lbs.
Tare/Zero	Nollknappen fungerar som en TARA-funktion. För att nollställa bort eventuell taravikt.
Print/Hold	Skickar signal till RS232 eller håller vikten en liten stund efter att plattform blivit avlastad om denna funktion har blivit aktiverad.

Kalibrering

För att kalibrera vågen gör följande :

1. Starta vågen och se till att den är nollställd
2. Håll in "Tare/Zero" i 4 sekunder.
3. Displayen visar "CAL".
4. Tryck på "Print/Hold" en gång.
5. Displayen visar nu "L XX". (XX=Kalvikt)
6. Belasta vågen med kalibreringsvikt.
7. Tryck på "Unit" för att bekräfta kalibrering.

Specifikationer

Kapacitet :35,00kg/75,00kg
Upplösning : 0,01kg/0,02kg
Viktavläsning : g, lbs och oz
Arbetstemp : 0-40 grader celsius
Ström : 12v150mAh adapter
6st AA-batterier
Storlek instrument : 220*95*43mm
Storlek plattform : 300*300mm
Nettovikt : 4kg